




Prosessiadapteri pienille tilavuusvirtausmäärille

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC



Sovellutus

Malli	virtausvahdeille SID, SF5	
Läpivirtausalue [l/min]	0,5...5; ((SI1xxx); 0,5...7 (SI5xxx); Tehdasasetus vedellä)	
Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	nesteeet ja kaasut	
Aineen lämpötila [°C]	-25...60	
Painealue	6 bar	0,6 MPa

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	375,5
Materiaalit	PVC
Anturiliitäntä	M18 x 1,5
Prosessiliitäntä	G 1/2

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Adapteri: 1 x G1/4 BSPP, E40099
	tiivisteet: 1, U-seal

Huomautuksia

Huomautuksia	Voidaan käyttää ainoastaan virtausanturin suhteellisen (relative) käyttömodin yhteydessä.
Pakkausyksikkö	1 kpl