

Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



Sovellutus

Malli

tyypille MKT

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

7,7

Mitat [mm]

Ø 50

Materiaalit

Adapteri: PA; kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Männän halkaisija [mm]

50

Kivistysväli [mm]

48...59

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

Adapteri: 1 x tyypille MKT

Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille: 1

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl