E12399

Cabo em metro

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/SW



Área de aplicação			
Característica especial		sem halogênio; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90	
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-25...90	
Dados mecânicos			
Peso	[g]	3813,6	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
		velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
		ciclos de curvatura	> 2 Mio.
		esforço de torção	± 180 °/m
Observações			
Unidades por embalagem		1 peça	
Conexão elétrica			
cabo: 100 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm, blindado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)			