




AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67



Sovellutus		
Malli		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Sovellutus		kenttäasennus
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	30
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 4
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		4
Binääritulojen tulopiiri		PNP
Tulojen anturijännitesyöttö		AUX
Jännitesyöttö	[V]	20...30; (lattakaapelin kautta)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	1000
Tulovirta "1"	[mA]	6...10
Tulovirta "0"	[mA]	0...2
KytKentätaso "1"	[V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Hyväksynnät / testit						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[vuotta]		225		
AS-i-luokitus						
AS-i versio		2.11; 3.0				
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin				
Laajennettu osoitteenantomoodi		kyllä				
AS-i master -profiili		M2; M3; M4				
AS-i-profiili		S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi		[hex]		0		
AS-i ID-koodi		[hex]		A.E		
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		tulo	1	2	3	4
		Naarasliitin	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		nasta	4	2 4	4	2 4
Parametribitit		parametribitti	Merkitys			
		P0	ei käytössä			
		P1	oheislaitevirran 1 indikointi	aktivoitu	* / 0	deaktivoitu
		P2	ei käytössä			
		P3	ei käytössä			
Mekaaniset tiedot						
Paino		[g]		173		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen				
Asennustapa		pika-asennus; AS-i lattakaapeliliitäntä; DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))				
Mitat		[mm]		103 x 45 x 44,7		
Materiaalit		PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		käyttö	LED, vihreä Jännite AUX > 7 V			
		virheet	LED, punainen AUX 15 V ± 2 V			
		Toiminta	LED, keltainen			
Sähköinen liitäntä						
Moduliliitäntä		Lattakaapelit				
Tarvikkeet						
Toimitettavat osat		pohjaosa				
Tarvikkeet (lisävaruste)		Suojahattu: M12, E73004				
Huomautuksia						
Pakkausyksikkö		1 kpl				



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67


Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa


Liitäntä

AN_i_1360_GG

Original Scale Drawing (MTD)



EPS Source
Product Scale Drawing
Frame Size: 75 mm x 45 mm





AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Pistokeliitäntä: M12

	Tulot
	Naarasliitin I-1/2
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	datatulo 2
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 1
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-2
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	ei käytössä
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 2
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-3/4
1	Jännitesyöttö L+
2	datatulo 4
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 3
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-4
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	ei käytössä
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 4
5	ei käytössä