




Kytkestävä urosliitin

SSTGX050ZDSFKPG



Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Malli	L-koodattu
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 63 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	16

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	43,05
Mitat [mm]	Ø 25 / L = 76
Valukotelomateriaali	PA
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: 1,5...2,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 8...13 mm; maks. 1,5 johdinpääteholkkien avulla

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu



E12673



Kytettävä urosliitin

SSTGX050ZDSFKPG

Liitäntä

