


Prismaheijastin peilistä heijastaville valokennoille

REFLECTOR TS-80



1 ruuvipää Ø 7,5 mm

Sovellutus

Malli pyöreä, punaisella ja infrapunavalolla toimiville peilivalokennoille

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -10...60

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 30,9

Mitat [mm] Ø 84 / L = 7,7

Heijastinpinta [mm] Ø 80

Materiaalit muovi

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl




Prismaheijastin peilistä heijastaville valokennoille

REFLECTOR TS-80

kaaviot ja käyrät

Ominaiskäyrä kuormitettavuuden alenema



Kuormitettavuuden alenema $I_{max} * 0,8$ (DIN EN 60512-5-2)

T Ympäristölämpötila [°C]

I Virta [A]