


Laippalevy pinnankorkeusantureille

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



Sovellutus

Malli	pinnankorkeusantureille LR	
Asennus	DIN 24557 mukaan	
Säiliöpaine	-1...16 bar	-0,1...1,6 MPa

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...80
--------------------	------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	257,3
Asennustapa	DIN 24557 mukaan	
Materiaalit	laippa: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); tiiviste: NBR	
Kiristysmomentti	[Nm]	6...9
Anturiliitäntä	kierrelliitäntä G 3/4 sisäkierre	
Prosessiliitäntä	laippa Ø 90 mm	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------