


Paljekyllkin

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 syvyys der Klemmnabe

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	33
Mitat	[mm]	Ø 20 / L = 29
Materiaalit		laippa: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Ääni : haponkestävä teräs (1.4571/316)
Kiristysmomentti	[Nm]	ruuvien kiristysmomentti: 150 Ncm
Ulkohalkaisija D	[mm]	20
Sisähalkaisija 1	[mm]	10
Sisähalkaisija 2	[mm]	10
Keskitysaukon syvyys	[mm]	6,4
Puristusruuvi	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Pituus	[mm]	29
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen	[U/min]	10000
Maks. aksiaalinen poikkeama	[mm]	± 0,4
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen	[mm]	± 0,25
Maks. kulmapoikkeama	[°]	± 4,0

Huomautuksia

Huomautuksia	Ilmoitetut arvot pätevät yllä olevilla keskiöporauksilla varustetuille joustokytkimille 23 °C lämpötilassa. Annetut poikkeamat ovat maksimiarvoja, jotka eivät käytön aikana saa esiintyä samanaikaisesti.
Pakkausyksikkö	1 kpl