




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1



CRN EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA Hygienic Cleanable

Sovellutus

Painealue	25 bar	2,5 MPa
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	25	

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	204,5		
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)		
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio		
Prosessiliitäntä	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)		
Suitable for process connections in accordance with the standards	DIN 32676 Reihe A (DIN)	kiinnike DN25, DN32, DN40	
	DIN 32676 Reihe B (ISO)	kiinnike DN26,9, DN33,7	
	DIN 32676 Reihe C (ASME BPE)	kiinnike 1", 1,5"	
	ISO 2852	kiinnike DN25, DN33,7, DN38	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm		

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------