




Hakkuriteholähde 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A



1 potentiometri



Sovellutus

Malli

DIN-kiskoon asennettava kotelo

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	10
Nimellisjännite AC	[V]	< 230
Nimellistaajuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännitealue AC	[V]	100...240
Lähtöjännite DC	[V]	24...28
Suojausluokka		II; (IEC 61140)
Käynnistysviive	[s]	< 0,38
Lähtöjännite	[V]	säädettävä
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	2,5
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[mV]	50
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Ulkoinen tulon suojaus		10 A; B
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	90

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä
DC OK -signaalin luotettavuus	24 V DC (30 mA)



Hakkuriteholähde 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Suojausluokka		IP 20
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	335
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715); suuri tila konvektiojäähdytystä varten 30 mm)
Mitat	[mm]	90 x 45 x 100
Materiaalit		kotelo: PC/ABS
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	DC-ok	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Huomautuksia		lähtöjännite (SELV, PELV)
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
jousiliittimet:		
Liitäntä		
24 V DC + + - - DC ok ② N L 100...240 V AC ①		
1:	ensiö	
2:	toisio	