


E12360



Cabo de ligação


VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS



Área de aplicação	
Característica especial	sem halogênio
Aplicação	Aplicações industriais / automação industrial
Dados elétricos	
Tensão de operação	[V] < 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente	[°C] -25...80
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso	[g] 617,5
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Contatos: 8; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Conexão



E12360



Cabo de ligação

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS

Conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Contatos: 8; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

