


Laippalevy pinnankorkeusantureille

FLANGE PLATE 54-52X52



1 tiivisteet

Sovellutus

Malli	kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL	
Painealue	0,5 bar	0,05 MPa

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...80
--------------------	------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	121
Materiaalit		laippa: alumiini eloksoitu; lukkomutteri: ruostumaton teräs; väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM; tiiviste: tesnit
Kiristysmomentti	[Nm]	6...9
Anturiliitântä		puristusadapteri Ø 16 mm
Prosessiliitântä		laippa

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------