




Liitinkaapeli venttiilipistokkeella

AVDAA031PLS0010H03



Sovellutus		
Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton	
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset	
Silikoni-vapaa	kyllä	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus		kyllä; (VDR)
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	5
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	491,5
Mitat	[mm]	28,5 x 29,5 x 47
Materiaalit		kotelo: PP; FKM
Valukotelomateriaali		PP / FPM
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitinkaapeli venttiilipistokkeella


AVDAA031PLS0010H03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN (EN 175301-803), kulmamalli; Koskettimet: 4; Valettu runko: PP / FPM



Liitäntä



BN =

BU =

GN/YE =

Johdinvärit :

ruskea

sininen

vihreä/keltainen