


E70231



Liitin

Screw terminals / 100 pcs.



Sovellutus

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset

Sähköiset tiedot

Maks. kuormitusvirta

[A]

20; (2,5 mm²)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-30...100

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

698,5

Materiaalit

virralliset osat: kupariseos tinattu; PA

Kiristysmomentti

[Nm]

0,5

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

100 kpl

Sähköinen liitäntä

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 7 mm