




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPT /SI/9/ /G3/4



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	nesteet ja kaasut	
Painealue	100 bar	10 MPa

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	88,4
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Anturiliitântä	M18 x 1,5 sisäkierre	
Prosessiliitântä	kierrelitântä G 3/4 ulkokierre	
Asennussyvyys	[mm]	21; (Mittausanturi SID, SFD, TN)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, AFM
--------------------	--------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Käytä >30 bar sovellutuksissa ainoastaan sopivaa korkeapaineadapteria.
Pakkausyksikkö	1 kpl