




Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A



1 vuotoaukko



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM CN FCM JP FDA

Sovellutus

Malli	säiliöille, vuotoaukolla	
Painealue	50 bar	5 MPa
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos	
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	50

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	166
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio
Prosessiliitäntä	Hitsattava adapteri Ø 30 mm
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------