


Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



- 1 Adapteri
2 ura kiinnitysnippusiteelle
3 Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

Sovellutus

Malli

tyypille MKT

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	16
Mitat	[mm]	Ø 32
Materiaalit	Adapteri: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Männän halkaisija	[mm]	32
Kiristysväli	[mm]	28...39

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

Adapteri: 1 x tyypille MKT
Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille: 1

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl