


Tunnistuskiekkö venttiilitoimilaitteille

PUCK 53MM BASIC



Sovellutus

Malli

mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	60,5
Tunnistuskiekon halkaisija	[mm]	53
Reikäväli	[mm]	80
Venttiilin ohjausakselin korkeus	[mm]	30
Materiaalit	tunnistuskiekkö: PA 6 musta; metalliosat: ruostumaton teräs	
Kiristysmomentti	[Nm]	2,5...3

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	linssikantaruuvi : 1 x (M6 x 16 mm), ruostumaton teräs
--------------------	--

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille

PUCK 53MM BASIC

kaaviot ja käyrät

Asennus

