




Terminal BUS passivo AS-Interface

AS-I BUS TERMINATION



Área de aplicação		
Aplicação	melhoramento da qualidade de sinal	
Dados elétricos		
Tensão nominal DC	[V]	26,5...31,6
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	10
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Monitoramento de subtensão		sim
Saídas		
Função elétrica		AS-i
Separado eletricamente		não
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...70
Umidade de armazenamento	[%]	> 90; (sem condensação)
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
MTTF	[anos]	550
Dados mecânicos		
Peso	[g]	45
Dimensões	[mm]	Ø 20 / L = 46
Displays / elementos de operação		
Display		1 x LED, amarelo Tensão AS-i > 18,5 V
		1 x LED, verde Tensão AS-i > 26 V
Observações		
Observações	não há necessidade de endereçamento	
Unidades por embalagem	1 peça	




Terminal BUS passivo AS-Interface

AS-I BUS TERMINATION

Conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A



1	AS-i +
3	AS-i -