


E11795



Kytkestävä liitin

SDOAA030MSSFPG



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	24,8
Mitat	[mm]	35 x 20 x 30
Valukotelmateriaali		PA
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4...6 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", kulmamalli; koodaus: C; Koskettimet: 3, kullattu; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

