




Kytkestävä urosliitin

SSTGH040VASFPKG



Sovellutus	
Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	23
Mitat [mm]	20 x 20 x 52
Valukotelomateriaali	PA
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä
liittimet: ...0,75 mm ² ; Kaapelisuojuks: Ø 4...6 mm

Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PA; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316)

Liitäntä