




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH080VAS0005E08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.  
Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



| Sovellutus                                                                      |      |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| Erityispiirre                                                                   |      | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet               |
| Sovellutus                                                                      |      | elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat |
| Silikoni-vapaa                                                                  |      | kyllä                                              |
| Sähköiset tiedot                                                                |      |                                                    |
| Käyttöjännite                                                                   | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                                  |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus                                                   | [A]  | 2                                                  |
| Käyttöolosuhteet                                                                |      |                                                    |
| Ympäristölämpötila                                                              | [°C] | -25...100                                          |
| Suojausluokka                                                                   |      | IP 68; IP 69K                                      |
| Mekaaniset tiedot                                                               |      |                                                    |
| Paino                                                                           | [g]  | 325,2                                              |
| Mitat                                                                           | [mm] | 26,5 x 15 x 38,5                                   |
| Valukotelomateriaali                                                            |      | PVC                                                |
| Mutterin materiaali                                                             |      | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)                 |
| Tiivistemateriaali                                                              |      | EPDM                                               |
| Huomautuksia                                                                    |      |                                                    |
| Pakkausyksikkö                                                                  |      | 1 kpl                                              |
| Sähköinen liitäntä                                                              |      |                                                    |
| Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm <sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm ) |      |                                                    |

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 8, kullattu; Valettu runko: PVC, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm





## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH080VAS0005E08

## Liitäntä

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

värit DIN EN 60947-5-2 mukaan

Johdinvärit :

|      |               |
|------|---------------|
| BK = | musta         |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| GY = | harmaa        |
| PK = | vaal.punainen |
| OG = | oranssi       |
| VT = | violetti      |
| WH = | valkoinen     |