


Joustokytkin kulma-antureille

COUPLING 25-10-10-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 keskitysaukon syvyys

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	32,9
Mitat [mm]	Ø 25 / L = 32
Materiaalit	alumiini
Kiristysmomentti [Nm]	ruuvien kiristysmomentti: 120 Ncm
Ulkohalkaisija D [mm]	25
Sisähalkaisija 1 [mm]	10
Sisähalkaisija 2 [mm]	10
Keskitysaukon syvyys [mm]	8
Puristusruuvi [mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Pituus [mm]	32
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min]	6000
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm]	± 0,5
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm]	± 0,35
Maks. kulmapoikkeama [°]	± 4,0

Huomautuksia

Huomautuksia	Ilmoitetut arvot pätevät yllä olevilla keskiöporauksilla varustetuille joustokytkimille 23 °C lämpötilassa. Annetut poikkeamat ovat maksimiarvoja, jotka eivät käytön aikana saa esiintyä samanaikaisesti.
Pakkausyksikkö	1 kpl