




Sovellutus

Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Suojausluokka		III
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	6

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-5...70
--------------------	------	---------



Haaroitusrasia

ProcessLine SB V4A 10m

Suojausluokka	IP 69K; (Suojausluokan varmistamiseksi käyttötömmät liittimet pitää peittää toimitukseen kuuluvilla suojahatuilla.; Kiristysmomentti: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
---------------	--

Hyväksynyt / testit

MTTF	[vuotta]	2487
------	----------	------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	2816,8
Kotelo		synterimtuotinen
Asennustapa		Asennusjalusta
Mitat	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Materiaalit		kierreholkki: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-rengas: EPDM; Suojahattu: PP
Valukotelomateriaali		ruostumaton teräs
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M12

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	16 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Suojahatut: M12
--------------------	-----------------

Huomautuksia


Huomautuksia	ulkoinen jännitesyöttö (PELV)
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR / PVC, musta, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4; Valettu runko: ruostumaton teräs



Liitäntä



Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen

E11775

Haaroitusrasia

ProcessLine SB V4A 10m

