




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-E-V-E6R/2m



Sovellutus		
Toimintaperiaate		Kohteesta heijastava valokenno
Sovellutus		Käyttö teollisuusympäristössä
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	40
OBF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	60
OCF (High Power)		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	840
OO50		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	150
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...70
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	52
Tuntopään tyyppi		kulmamalli
Tuntopään halkaisija	[mm]	6



Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-11-E-V-E6R/2m

Tuntopään pituus	[mm]	35
Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	25
Kuitujärjestys		⦿
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		E20103
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl