


AS-i-valopainikemoduli

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
2 painike 2 / LED 2
3 painike 1 / LED 1
4 merkintäkenttä



Sovellutus

Malli	DIN-kiskoon asennettava kotelo, Painikkeissa vaihdettavat värikannet
Sovellutus	kenttäasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	55

Tulot

Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
-----------------------------	------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Varastointilämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
UL-hyväksyntä	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Class 2
	Tiedostonumero UL	E205959

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.11; 3.0
-------------	-----------



AS-i-valopainikemoduli

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	B				
AS-i ID-koodi [hex]	A.E				
AS-i-hyväksyntä	134701				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	painike	-	-	1	2

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	137,6
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa	DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))
Mitat [mm]	100 x 46 x 45
Materiaalit	PA

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
Käyttöelementit	2	vapaasti ohjelmoitavat taustavalaistut funktiopainikkeet

Sähköinen liitäntä

Moduliliitäntä	M12
----------------	-----

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	vaipan tuki: 2
	väri-insertit: 2, punainen
	2, vihreä
	2, keltainen
	2, sininen
	2, valkoinen
	Asennusadapteri: 1

Huomautuksia

Huomautuksia	Painikkeet (EAO tyyppi 84) tarjoavat suojauksen vahingossa tapahtuvaan kosketusta vastaan.
	Kotelo ja painikkeet voidaan merkitä.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Koskettimet: 2



1	AS-i +
3	AS-i -