


## Kohteesta heijastava valokenno

AFK3050BBPKG/M/US-104



## Tuotteen ominaisuudet

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Sähköinen rakenne | PNP              |
| Kotelo            | kierremalli      |
| Mitat [mm]        | M12 x 1 / L = 63 |

## Sähköiset tiedot

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...30 DC |
| Virrankulutus [mA] | < 15       |
| Suojausluokka      | III        |
| Napaisuussuojaus   | kyllä      |

## Lähdöt

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Sähköinen rakenne      | PNP         |
| Oikosulkusuojaus       | kyllä       |
| Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |

## Käyttöolosuhteet

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...70                                |
| Suojausluokka           | IP 65; IP 67; IP 68; ("Jäähdytysneste") |

## Hyväksynyt / testit

|               |                         |                        |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| EMC           | EN 61000-4-2 ESD        | 4 kV CD / 8 kV AD      |
|               | EN 61000-4-3 HF säteily | 10 V/m (80...1000 MHz) |
|               | EN 61000-4-4 Burst      | 2 kV                   |
|               | EN 61000-4-5 Surge      | 0,5 kV                 |
|               | EN 61000-4-6 HF johtava | 10 V (0,15...80 MHz)   |
|               | EN 55011                | luokka B               |
| MTTF [vuotta] | 1048                    |                        |

## Mekaaniset tiedot

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Paino [g]      | 34,8             |
| Kotelo         | kierremalli      |
| Mitat [mm]     | M12 x 1 / L = 63 |
| Kierremerkintä | M12 x 1          |

## Huomautuksia


|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Kohteesta heijastava valokenno

AFK3050BBPKG/M/US-104

### Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



### Liitäntä

