


MK5328



C-urasyliinterianturi

MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR



- 1 kiinnityskappale
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	25,8 x 2,8 x 5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	30

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	5000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2
Kulkunopeus [m/s]	> 10

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	1
Toistotarkkuus [mm]	< 0,2



C-urasyliinterianturi

MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	2064
UL-hyväksyntä	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Limited Voltage/Current
	UL-hyväksyntänumero	C008
	Tiedostonumero UL	E174191
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	12,2
Asennus		uppoasennus sallittu
Sylinterityyppi		C-urasyliinterit
Mitat	[mm]	25,8 x 2,8 x 5
Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs
Kiristysmomentti	[Nm]	< 0,24
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Kaapeli: 0,3 m, PUR		
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 3; Lukitus: uritettu mutteri, käännettävä		
		
Liitäntä		
