


E74100



AS-i-lattakaapeli

Flat cable 100 meter PUR ye



Sovellutus

Erityispiirre	Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli	veitsiliitosteknologian käyttöä varten
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
---------------	-----	----------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	6598
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	50 mm
	Liikenopeus	maks. 4 m/s 10 m vaakamatkalla ja 4 m/s ² maksimikihtiyyvyydellä
	Taivutuskertojen lukumäärä	≥ 10 Mio
	Vääntörasitus	360°/m

Huomautuksia

Huomautuksia	100 m toimitusmuoto: toimitus vyyhtenä
Pakkausyksikkö	100 m

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 100 m, PUR, Halogeniton, keltainen; 2 x 1,5 mm²