




## Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL



1 tiivistyskartio

EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA



### Sovellutus

|                       |                                     |       |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Painealue             | 50 bar                              | 5 MPa |
| Huomautus / painealue | anturin ja adapterin välinen liitos |       |

### Hyväksynnät / testit

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
| Turvaohjeet          | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.    |

### Mekaaniset tiedot

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Paino [g]                                  | 164,5                              |
| Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
| Anturiliitântä                             | G 1/2 tiivistekartio               |
| Prosessiliitântä                           | Hitsattava adapteri Ø 35 mm        |

### Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|