





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGI020MSS0002K02




Sovellutus		
Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa	
Sovellutus	erityisen vaikeiden olosuhteiden sovellutukset; ajoneuvokäyttöön	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...70
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-20...50
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	145,4
Mitat	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 7,5 x kaapelihalkaisija
	Taivutussäde kiinteässä asennuksessa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 5,5 m/s 5 m vaakasuuntaisella matkalla ja 10 m/s² maks.kiihtyvyydellä
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	suurin sallittu vetolujuus	50 N/mm² staattinen
		20 N/mm² dynaaminen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 8 mm, suojattu; 2 x 0,25 mm²		
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Koskettimet: 2, kullattu; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu;		
Kirstistysmomentti: 0,6 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty		
		



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGI020MSS0002K02

Liitäntä



GN = Johdinvärit :
RD = vihreä
 punainen