




Passiivinen AS-i-päätevastus

AS-I BUS TERMINATION



Sovellutus

Sovellutus	Signaalien laadun parannus
------------	----------------------------

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite DC	[V]	26,5...31,6
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	10
Napaisuussuojaus		kyllä
Alijännitevalvonta		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Galvaaninen erotus	ei

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Varastointikosteus	[%]	> 90; (ei-kondensoituva)
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

MTTF	[vuotta]	550
------	----------	-----

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	45
Mitat	[mm]	Ø 20 / L = 46

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	1 x LED, keltainen Jännite AS-i > 18,5 V
	1 x LED, vihreä Jännite AS-i > 26 V

Huomautuksia

Huomautuksia	ei tarvitse AS-i-osoitetta
Pakkausyksikkö	1 kpl

**Passiivinen AS-i-päätevastus**

AS-I BUS TERMINATION

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	AS-i +
3	AS-i -