


Joustokytkin kulma-antureille

COUPLING 25-10-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
2 syvyys der Klemmnabe

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	25,7
Mitat	[mm]	Ø 25 / L = 24
Materiaalit		alumiini
Kiristysmomentti	[Nm]	ruuvien kiristysmomentti: 120 Ncm
Ulkohalkaisija D	[mm]	25
Sisähalkaisija 1	[mm]	10
Sisähalkaisija 2	[mm]	10
Keskitysaukon syvyys	[mm]	7
Puristusruuvi	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Pituus	[mm]	24
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen	[U/min]	8000
Maks. aksiaalinen poikkeama	[mm]	± 0,5
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen	[mm]	± 0,3
Maks. kulmapoikkeama	[°]	± 4,0

Huomautuksia

Huomautuksia	Ilmoitetut arvot pätevät yllä olevilla keskiöporauksilla varustetuille joustokytkimille 23 °C lämpötilassa. Annetut poikkeamat ovat maksimiarvoja, jotka eivät käytön aikana saa esiintyä samanaikaisesti.
Pakkausyksikkö	1 kpl