




Y-haaroitin

Safety splitter box



Sovellutus

Malli

T-kappale turva-antureiden pseudo-sarjakytkentään

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

31,4

Materiaalit

PUR

Valukotelomateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Y-haaroitin

Safety splitter box

Sähköinen liitäntä

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu

Sähköinen liitäntä - uropistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu