


Clamp-yhde prosessiantureille

MOUNTING ADAPTER G3/4



1 tiivisteet

Sovellutus

Malli kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL

Asennus Puristusliitin

Painealue 0,5 bar 0,05 MPa

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] 0...80

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 250

Mitat [mm] Ø 39 / L = 44

Materiaalit laippa: ruostumaton teräs; lukkomutteri: ruostumaton teräs;
väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM; tiiviste: tesnit

Kiristysmomentti [Nm] 6...9

Anturiliitântä Ø 16 mm

Prosessiliitântä kierrelliitântä G 3/4 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl