




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



1 kuva (esimerkki)



Sovellutus	
Malli	AS-i
Sovellutus	AS-i-jännitteen siirto M12-naarasliittimeen
Sähköiset tiedot	
Suojausluokka	III
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	4
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...75
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	83,1
Materiaalit	kotelo: PBT / PC
Kiristysmomentti [Nm]	1,65
Tarvikkeet	
Tarvikkeet (lisävaruste)	lattakaapelin päätytiiviste:, E70413
	Kutistemuovihuppu:, E70113



AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Huomautuksia

Huomautuksia

Lattakaapeli ei saa päätyä haaroittimeen.

Käyttö lattakaapelitiivistettä tai kutistemuovihattua tiivistämiseen.


Pakkausyksikkö

1 kpl


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Koskettimet: 5; Valettu runko: PUR



Liitäntä



1	AS-i +
3	AS-i -