




Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli
Malli		Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset; välikaapeli
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	48 AC / 60 DC
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	1
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65; IP 67; (M12 uros / RJ45 uros: IP 20)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	367,2
Valukotelomateriaali		TPU / PA
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke M12		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Kiristysmomentti: 0,4 Nm		
		




Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PVC, vihreä, Ø 6,5 mm, suojattu; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke RJ45

Pistokeliitäntä: 1 x RJ45, suora; Koskettimet: 8, kullattu; Valettu runko: PA

