


AC5010



Pohjaosa AS-i-modulille

EMS-Base FC Addressing socket



- 1 liittinnastat
- 2 merkintäkenttä
- 3 osoitteenantoliitin



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne AS-i

Koskettimien kuormitettavuus < 2 A

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...85

Suojausluokka IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67)

AS-i-luokitus

AS-i-osoitteenanto osoitteenantoliitin

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 59,5

Kotelo suorakaiteenmuotoinen

Asennustapa Kisko- ja takaseinäasennus

Mitat [mm] 45 x 80 x 20

Materiaalit kotelo: PBT

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat moduliyläosassa :

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: