




Wtyk montażowy

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Aplikacja

Aplikacja

Zastosowania w automatyce przemysłowej

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 45 AC / < 70 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...85

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g] 19,6

Gwint montażowy M20

Materiał obudowa: mosiądz niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Styki: 4



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Kolory żył :

BK = czarny

BN = brązowy

BU = niebieski

WH = biały