




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter AS-i 5 m UL



Sovellutus

Malli	AS-i
-------	------

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...75
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	182,8
Materiaalit	kotelo: PBT / PC; ruuvi: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kiristysmomentti [Nm]	< 1,65

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	lattakaapelin päätytiiviste:, E70413 Kutistemuovihuppu:, E70113
--------------------------	--

Huomautuksia

Huomautuksia	Lattakaapelin ei pitäisi päättyä haaroittimessa. Käyttö lattakaapelitiivistettä tai kutistemuovihattua tiivistämiseen.
Pakkausyksikkö	1 kpl

E70599




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter AS-i 5 m UL

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Liitäntä



ruskea	AS-i +
sininen	AS-i -