




## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0010K08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.

Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



### Sovellutus

Erityispiirre

Suojattu kaapeli

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

### Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

Suojausluokka

III

### Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 67

### Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

677

Mitat

[mm]

15 x 15 x 43

Valukotelomateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, musta, Ø 6,6 mm, suojattu; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 8; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty






## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0010K08

### Liitäntä



värit DIN 47100 mukaan

Johdinvärit :

|          |               |
|----------|---------------|
| BN =     | ruskea        |
| BU =     | sininen       |
| GN =     | vihreä        |
| GY =     | harmaa        |
| PK =     | vaal.punainen |
| RD =     | punainen      |
| WH =     | valkoinen     |
| YE =     | keltainen     |
| screen = | vaippa        |