


E10844



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS



Sovellutus

Erityispiirre	Halogeniton
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus	kyllä; (VDR)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	45,7
Valukotelmateriaali	TPU
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, keltainen
--------	--------	--------------------

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	ruuvi: 1
	merkintäkenttä: 1

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 3; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Kiristysmomentti: 0,5 Nm






Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi C DIN, kulmamalli; Koskettimet: 4; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Kiristysmomentti: 0,5 Nm

