




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



ADI-FREE CRN EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA Hygienic Cleanable

Sovellutus

Painealue	16 bar	1,6 MPa
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar] 16	

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	140		
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm		
Anturiliitântä	G 1 tiivistekartio - 27 mm		
Prosessiliitântä	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)		
Suitable for process connections in accordance with the standards	DIN 32676 series A (DIN)	kiinnike DN32, DN40	
	DIN 32676 series C (ASME BPE)	kiinnike 1,5"	
	ISO 2852	kiinnike DN33,7, DN38	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4		

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------