




Haaroitusrasia

ZDO8H059MSS0010H11



| Sovellutus                     |      |                                                                                                               |
|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre                  |      | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa                             |
| Sovellutus                     |      | Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset; Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa |
| Silikoni-vapaa                 |      | kyllä                                                                                                         |
| Sähköiset tiedot               |      |                                                                                                               |
| Käyttöjännite                  | [V]  | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)                                                                  |
| Suojausluokka                  |      | II                                                                                                            |
| Maks. kuormitettavuus / moduli | [A]  | 4                                                                                                             |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus  | [A]  | 12                                                                                                            |
| Lähdöt                         |      |                                                                                                               |
| Sähköinen rakenne              |      | PNP                                                                                                           |
| Käyttöolosuhteet               |      |                                                                                                               |
| Ympäristölämpötila             | [°C] | -25...80                                                                                                      |
| Ympäristölämpötila (liikkuva)  | [°C] | -5...60                                                                                                       |
| Suojausluokka                  |      | IP 67; IP 68                                                                                                  |
| Mekaaniset tiedot              |      |                                                                                                               |
| Paino                          | [g]  | 1174,5                                                                                                        |
| Kotelo                         |      | suorakaiteenmuotoinen                                                                                         |



Haaroitusrasia

ZDO8H059MSS0010H11

|                                |                                          |                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Asennustapa                    | Takaseinäasennus                         |                                                              |
| Mitat [mm]                     | 127 x 54 x 22                            |                                                              |
| Materiaalit                    | kotelo: PA                               |                                                              |
| Mutterin materiaali            | messinki, niklattu                       |                                                              |
| Haaroitusrasian porttimäärä    | 8                                        |                                                              |
| Liitintyyppi                   | M12                                      |                                                              |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä                                    |                                                              |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                |
|                                | Taivutussäde kiinteässä asennuksessa     | min. 5 x kaapelin halkaisija                                 |
|                                | Liikenopeus                              | maks. 3 m/s 5 m vaakamatkalla ja 5 m/s² maksimikihtyvyydellä |
|                                | Vääntörasitus                            | ± 30 °/m                                                     |
|                                | Taivutuskertojen lukumäärä               | > 2 Mio.                                                     |

Näytöt / käyttöelementit

|        |              |                    |
|--------|--------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanosoitus | 8 x LED, keltainen |
|        | käyttö       | 1 x LED, vihreä    |

Tarvikkeet

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Toimitettavat osat | Suojahatut: 2 |
|                    | tarrat: 8     |

Huomautuksia


|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )


Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm





## Liitäntä



|         |                  |
|---------|------------------|
| BK =    | musta            |
| BN =    | ruskea           |
| BU =    | sininen          |
| GN =    | vihreä           |
| GN/YE = | vihreä/keltainen |
| GY =    | harmaa           |
| PK =    | vaal.punainen    |
| RD =    | punainen         |
| VT =    | violetti         |
| WH =    | valkoinen        |
| YE =    | keltainen        |