


MK501A



T-urasyliinterianturi

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D/3G



1 kiinnityskappale
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	25 x 5 x 6,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	30

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kytkenätaajuus DC [Hz]	10000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2,8
Kulkunopeus [m/s]	> 10

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	< 1,5
Toistotarkkuus [mm]	< 0,2



T-urasyliinterianturi

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D/3G

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit		
Hyväksyntä	BVS 24 ATEX E 046 X; IECEx BVS 24.0040X	
ATEX-merkintä	 II 3G Ex ec IIC T4 Gc	
	 II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	3694
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	52,4
Asennus	uppoasennus sallittu	
Asennustapa	Kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla (SW 1,5)	
Sylinterityyppi	T-urasyliinterit; (adapterit mahdollistavat asennuksen useisiin eri sylinterimalleihin)	
Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiaalit	PA; ruostumaton teräs	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	kuminen asemointimuisti: 1	
	Kaa pelikiinnike: 1	
	Suojakansi: 1 x T-Nut, E12259	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Kaapeli: 0,3 m, PUR		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4; Lukitus: Kuusiomutteri, käännettävä, ruostumaton teräs		
		

MK501A



T-urasynterianturi

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D/3G

Liitântä

