


# E12280



## Liitäntäkaapeli

VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS



### Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

### Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

### Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 68

### Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

94,1

Valukotelmateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu


### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

### Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 8; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Liitäntä



# E12280



## Liitäntäkaapeli

VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 8; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

