




Jakomoduli syöttöjännitettä varten

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

- 1 merkintäkenttä
2 jousiliitin 24 V DC



Sovellutus

Malli	potentiaalimoduli 2 x 5 x 2,5 mm ²
-------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Nimellisjännite DC	[V]	24
Suojausluokka		III
Maks. kuormitusvirta	[A]	20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Varastointilämpötila	[°C]	-40...70
Suojausluokka		IP 20

Hyväksynät / testit

EMC	EN 61000-6-3	häiriösäteily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	64,8
Asennustapa		DIN-kiskoasennus
Asennusohje		Ketjutus mahdollinen
Mitat	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Jakomoduli syöttöjännitettä varten

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

Sähköinen liitäntä

jousiliittimet:

Liitäntä

