


AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)


FC Splitter ye ProcessL



Sovellutus		
Malli		AS-i
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Lähdöt		
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-30...80
Suojausluokka		IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	47
Materiaalit	metalliosat: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kumiitiviste kosketinnastoille: FPM; O-renkas: EPDM	
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	Momenttiavain:, E70390	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 5; Kiristysmomentti: ...0,8 Nm



E70455



AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter ye ProcessL

Liitäntä

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.