




Kytkestävä liitin

SDOGX050ZDSFKPG



Sovellutus	
Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Malli	L-koodattu
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 63 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	16

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	53,2
Mitat [mm]	20 x 20 x 58
Valukotelmateriaali	PA
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitântä	
ruuviliittimet: 1,5...2,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 8...13 mm; maks. 1,5 johdinpääteholkkien avulla	

Sähköinen liitântä - Naarasliitin	
Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu	



E12672



Kytettävä liitin

SDOGX050ZDSFKPG

Liitäntä

