
E70529

AS-Interface印刷电路板模块

AS-i pcb 2-DI/1-DO



应用		
应用		用于将机械开关集成到 AS-i 网络
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 50
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 2
输入		
数字输入数		2
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	24
输入电流高	[mA]	> 5
数字输入保护短路		否
输出		
电压范围DC	[V]	AS-i
每个输出最大电流负载	[mA]	10
短路保护		否
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		取决于外壳
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 50295
MTTF	[年]	855
AS-i分类		
AS-i版本		2.11; 3.0
扩展寻址模式		有
AS-i Profil		S-7.A.E

E70529

AS-Interface印刷电路板模块

AS-i pcb 2-DI/1-DO

AS-i I/O配置	[hex]	7				
AS-i ID代码	[hex]	A.E				
AS-i认证		75102				
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		名称	I-1 / O-1	I-2	-	-

机械技术数据

重量	[g]	54
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	30.9 x 43.6 x 9

显示器/操作件

显示	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色
	功能	LED, 黄色

注释

包装单位	1 件

电气连接

AS-i +	棕色
AS-i -	蓝色
I1	黑色
I2	黑色
O1	红色